

## Rayonnage de base pour petits récipients Largeur 1000 mm, Profondeur: 500mm



### Données de commande

N° commande	983205 500
GTIN	4004514227522
Classe d'article	96P

### Description

#### Exécution:

Cadre profilé en T et tablettes en caillebotis galvanisés, treillis 30×30 mm, barre de support 25×2 mm. **Charge maximale de 150 kg par tablette caillebotis.** Etagères réglables au pas de 25 mm. Bac de rétention de 83 mm de haut (rayonnage de base 37 l / rayonnage d'appoint 34 l). Montage rapide grâce à un emboîtement simple. Utilisable des deux côtés.

**Charge par travée : 1300 kg.**

#### Description:

Dimensions de montage: profondeur nominale + 36 mm.

#### Utilisation:

Pour le stockage des petits récipients. Grâce aux tablettes en caillebotis, les fuites de liquides s'écoulent directement dans le bac de rétention étanche.

#### Norme:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Livraison:

4 tablettes caillebotis, 1 tablette de couverture, 1 bac de rétention.

#### Remarque(s):

Pour obtenir des tablettes caillebotis supplémentaires, visitez notre eShop et recherchez le code d'article 983212 réf. 500.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

## Description technique

Hauteur	2000 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages pour produits dangereux
Nombre de tablettes	4
Dim. montage rayonnage de base, largeur	1060 mm
Référence fabricant	Rayonnages pour petits récipients
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Type de produit	Rayonnage pour petits récipients

## Accessoires

Caillebotis Type 500	983212 500
----------------------	------------