



Masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ G5-02, Couleur: BLACK



Données de commande

N° commande	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Classe d'article	040

Description

Exécution:

Le masque de soudage automatique **Speedglas™ G5-02** est équipé de la première **cassette optoélectronique incurvée** au monde. En outre, le filtre de soudage peut épouser la forme courbe de la tête et ainsi offrir un **champ de vision maximal** pour une **forme compacte du masque**. La **technologie Natural Colour** offrant une excellente perception des couleurs permet un contrôle maximal de l'arc électrique pendant le soudage. Un **niveau de clarté de 2,5** offre une visibilité particulièrement bonne pour l'usinage intermédiaire. Un menu convivial, **l'application 3M Connected Equipment**, qui permet de définir les paramètres appropriés lors de l'installation, ainsi que les caractéristiques d'équipement premium habituelles d'un masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ complètent l'offre.

Teintes de protection foncées: 8 – 12

Niveau clarté: 2,5. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1500 heures).

Champ de vision avec filtre de soudage: 76 × 150 mm:

Norme:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Livraison:

Masque de soudage automatique G5-02 avec chiffon de nettoyage et sac de rangement.

Temps de commutation de clair à sombre: 0,1 ms

Temps de commutation de sombre à clair: 50 - 1000 ms

Description technique

Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair	50 - 1000 ms
Couleur	noir
Type de produit	Masque de soudage

Accessoires

Jeu de 5 visières extérieures (résistantes aux rayures) G5-02 Type G5-02	098011 G5-02
Jeu de 2 visières intérieures G5-02 Type G5-02	098013 G5-02
Protection frontale G5-02 Type G5-02	098010 G5-02
Cassette optoélectronique (avec visières intérieures et extérieures) G5-02 Type G5-02	098012 G5-02