

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, Gauche, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/04mm

**Données de commande**

N° commande	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Classe d'article	21P

Description technique

Profondeur utile T	1,1 mm
Ø queue D _s	8 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Ø pré-perçage min. D _{min}	5,2 mm
Taille plaquette	4 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Largeur de collet L ₄	4 mm
Longueur totale L	57 mm
Code ISO porte-outils	E08X SDQCR/L04
Déport L ₃	2,6 mm
Longueur de tête L ₁	26 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------