

Garant**Barre d'alésage à changement rapide, carbure, à droite, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/03mm**

Données de commande

N° commande	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Classe d'article	21P

Description technique

Angle d'attaque κ	95 degré
Taille plaquette	3 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 13
Code ISO porte-outils	E08X SCLCR/L03
Longueur de tête L_1	26 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	5 mm
Ø queue D_s	8 mm
Longueur totale L	57 mm
Déport L_3	2,5 mm
Largeur de collet L_4	4 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 13

269028 13