

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, gauche, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/03mm


Données de commande

N° commande	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Classe d'article	21P

Description technique

Taille plaquette	3 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	5 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Déport L_3	2,5 mm
Code ISO porte-outils	E08X SCLCR/L03
Ø queue D_s	8 mm
Longueur totale L	57 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 13
Plaquette adaptée	CC.. 0301..
Largeur de collet L_4	4 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	gauche
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 13

269028 13