

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, à droite, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/04mm



Données de commande

N° commande	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Classe d'article	21P

Description technique

Déport L_3	2,6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Taille plaquette	4 mm
Ø queue D_s	8 mm
Profondeur utile T	1,1 mm
Code ISO porte-outils	E08X SDQCR/L04
Ø pré-perçage min. D_{min}	5,2 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Longueur de tête L_1	26 mm
Largeur de collet L_4	4 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Longueur totale L	57 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------