

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, gauche, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/04mm


Données de commande

N° commande	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Classe d'article	21P

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Profondeur utile T	1,5 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Ø pré-perçage min. D_{min}	5,6 mm
Ø queue D_s	8 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Déport L_3	3 mm
Taille plaquette	4 mm
Code ISO porte-outils	E08X SDUCR/L04
Longueur totale L	57 mm
Largeur de collet L_4	4 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------