

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, à droite, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/04mm


Données de commande

N° commande	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Classe d'article	21P

Description technique

Longueur de tête L ₁	26 mm
Code ISO porte-outils	E08X SDUCR/L04
Ø queue D _s	8 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Ø pré-perçage min. D _{min}	5,6 mm
Largeur de collet L ₄	4 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Profondeur utile T	1,5 mm
Longueur totale L	57 mm
Déport L ₃	3 mm
Taille plaquette	4 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage