

Garant**Barre d'alésage à changement rapide, carbure, à droite, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Classe d'article	21P

Description technique

Longueur de tête L ₁	26 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Code ISO porte-outils	E08X SVJCR/L05
Angle d'attaque κ	142 degré
Déport L ₃	2 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Largeur de collet L ₄	4 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	5,5 mm
Longueur totale L	57 mm
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26

269028 26