

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, gauche, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/05mm

**Données de commande**

N° commande	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Classe d'article	21P

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	5,5 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Déport L_3	2 mm
Ø queue D_s	8 mm
Longueur totale L	57 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Longueur de tête L_1	26 mm
Code ISO porte-outils	E08X SVJCR/L05
Largeur de collet L_4	4 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26

269028 26