

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, à droite, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/05mm


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 268122 8/05 |
| GTIN | 4062406584184 |
| Classe d'article | 21P |

Description technique

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Longueur de tête L ₁ | 26 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 26 |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 9,2 mm |
| Longueur totale L | 57 mm |
| Largeur de collet L ₄ | 6 mm |
| Profondeur utile T | 3 mm |
| Ø queue D _s | 8 mm |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |
| Plaquette adaptée | VC.. 0501.. |
| Déport L ₃ | 5 mm |
| Taille plaquette | 5 mm |
| Code ISO porte-outils | E08X SV95CR/L05 |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | à droite |
| Type d'outils | Carbure |
| Arrosage interne | oui |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 26 | 269028 26 |
|------------------------------------|-----------|