

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, gauche, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/05mm

**Données de commande**

N° commande	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Classe d'article	21P

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	9,2 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Taille plaquette	5 mm
Largeur de collet L_4	6 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_s	8 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Code ISO porte-outils	E08X SV95CR/L05
Déport L_3	5 mm
Longueur totale L	57 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------