

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, à gauche, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/05mm


Données de commande

N° commande	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Classe d'article	21P

Description technique

Ø queue D_s	8 mm
Largeur de collet L_4	6 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Profondeur utile T	3,5 mm
Taille plaquette	5 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Déport L_3	5,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Ø pré-perçage min. D_{min}	10,2 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Longueur totale L	57 mm
Code ISO porte-outils	E08X SVVCR/L05
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------