



Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 16Xmm



Données de commande

N° commande	290041 16X
GTIN	4030741881190
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

Description technique

Largeur tige	16 mm
Pour largeur de molette b	8 mm
pour diamètre de molette d ₁	20 mm
pour diamètre de perçage de molette d ₂	6 mm
Capacité	10 - 110 mm
Hauteur tige	16 mm
Axe de roulement	299911 3
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RBR 2×BL
Pour profil de moletage	RBL 2×BR
Pour profil de moletage	RAA 2×AA

Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Kit de moletage ECO Type 16	290050 16
-----------------------------	-----------