

**Bloc multiprise IP44, Nombre de prises: 5****Données de commande**

N° commande	081169 5
GTIN	4007123647576
Classe d'article	08B

**Description****Exécution:**

Avec interrupteur de sécurité lumineux et socle incliné à 45°. Puissance nominale 3500 W (16 A). Blocs multiprises **étanches aux projections d'eau** avec couvercles à fermeture automatique et joints d'étanchéité. Boîtier en plastique antichocs et résistant à la rupture avec arceau de suspension robuste.

Avec prises pour les **pays suivants: F, B, PL et CZ.**

Longueur câble: 2 m

**Description technique**

Pour pays	F/ B/ PL/ CZ
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises 230 V/16 A	5
Type de fiche, entrée	E
Nombre de prises	5
Longueur bloc	520 mm

Conception du câble	3G1,5
Classe de câble	H07RN-F
Longueur câble	2 m
Type de produit	Bloc multiprise