

Garant UNILINE

UNI Panel, Pour type: M**Données de commande**

N° commande	955440 M
GTIN	4062406583293
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

Colonne étroite en tôle d'acier, double paroi avec panneau perforé des deux côtés \square 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

Remarque(s):

Panneaux d'identification, voir 955443 –955444. Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d'identification, voir code art. 955474.

Description technique

Hauteur	1565 mm
Largeur	390 mm
Série	Panel
Poids	31 kg

Profondeur	440 mm
Charge admissible	30 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Présentoir pour panneaux perforés