

Garant UNILINE

UNI Panel, Pour type: S**Données de commande**

N° commande	955440 S
GTIN	4062406583286
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

Colonne étroite en tôle d'acier, double paroi avec panneau perforé des deux côtés \square 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

Remarque(s):

Modules d'identification, voir 955442 –955444. Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour modules d'identification, voir code art. 955474.

Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Hauteur: 1375 mm

Profondeur: 380 mm

Largeur: 300 mm

Charge admissible: 30 kg

Poids: 17 kg

Description technique

Série	Panel
Profondeur	380 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	1375 mm
Charge admissible	30 kg
Poids	17 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9x9
Type de produit	Présentoir pour panneaux perforés