


Garant UNILINE**UNI Panel, Pour type: L****Données de commande**

N° commande	955440 L
GTIN	4062406583309
Classe d'article	9GC

**Description****Exécution:**

Colonne étroite en tôle d'acier, double paroi avec panneau perforé des deux côtés  $\square$  9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre**, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

**Remarque(s):**

Panneaux d'identification, voir 955443 –955444. Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d'identification, voir code art. 955474.

**Description technique**

Charge admissible	30 kg
Largeur	610 mm
Série	Panel
Poids	45 kg

Hauteur	2165 mm
Profondeur	440 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9x9
Type de produit	Présentoir pour panneaux perforés