



## Pied à coulisse, Plage de mesure: 1000mm



### Données de commande

N° commande	415196 1000
GTIN	4062406584276
Classe d'article	42A

### Description

#### Exécution:

Vernier et surface de lecture chromés mats antireflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

**Becs longs pour mesurer les grandes pièces à usiner et les grands Ø.** Avec vis d'arrêt.

Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

### Description technique

Norme	Norme usine
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Lecture	0,05 mm
Longueur de bec	200 mm
Poids	2,5 kg
Lecture commutable	mm / pouce
Erreur admissible	0,24 mm
Plage de mesure	0 - 1000 mm
Etalonnage	A1
Graduation	1/20 mm
Graduation vernier mm/pouces	oui
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

### Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000