

**Pied à coulisse, Plage de mesure: 1500mm****Données de commande**

N° commande	415196 1500
GTIN	4062406584283
Classe d'article	42A

Description**Exécution:**

Vernier et surface de lecture chromés mats antireflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

Becs longs pour mesurer les grandes pièces à usiner et les grands Ø. Avec vis d'arrêt.

Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Avec réglage fin.

Description technique

Longueur de bec	200 mm
Plage de mesure	0 - 1500 mm
Lecture	0,05 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Graduation	1/20 mm
Norme	Norme usine
Erreur admissible	0,36 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	30 mm
Etalonnage	A1
Poids	5,3 kg
Graduation vernier mm/pouces	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 2000 mm	021000 2000
--	-------------