

**Pied à coulisse, Plage de mesure: 2000mm****Données de commande**

N° commande	415196 2000
GTIN	4062406584290
Classe d'article	42A

**Description****Exécution:**

Vernier et surface de lecture chromés mats antireflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

**Becs longs pour mesurer les grandes pièces à usiner et les grands Ø.** Avec vis d'arrêt.

Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Avec réglage fin.

**Description technique**

Norme	Norme usine
Graduation	1/20 mm
Plage de mesure	0 - 2000 mm
Longueur de bec	200 mm
Lecture	0,05 mm
Etalonnage	A1
Poids	9,3 kg
Erreur admissible	0,44 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	30 mm
Graduation vernier mm/pouces	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trepées

Type de produit

Pied à coulisse d'atelier

**Services**EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage  
de mesure maximale 2000 mm

021000 2000