



Pied à coulisse, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	415196 300
GTIN	4062406584245
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Vernier et surface de lecture chromés mats antireflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

Becs longs pour mesurer les grandes pièces à usiner et les grands Ø. Avec vis d'arrêt.

Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Description technique

Plage de mesure	0 - 300 mm
Poids	0,44 kg
Etalonnage	A1
Lecture commutable	mm / pouce
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Graduation	1/20 mm
Lecture	0,05 mm
Norme	Norme usine
Longueur de bec	90 mm
Erreur admissible	0,05 mm
Graduation vernier mm/pouces	oui
Métrologie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300