



Pied à coulisse, Plage de mesure: 500mm



Données de commande

N° commande	415196 500
GTIN	4062406584252
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Vernier et surface de lecture chromés mats antireflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

Becs longs pour mesurer les grandes pièces à usiner et les grands Ø. Avec vis d'arrêt.

Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Description technique

Erreur admissible	0,07 mm
Etalonnage	A1
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Graduation	1/20 mm
Norme	Norme usine
Lecture	0,05 mm
Poids	1,1 kg
Longueur de bec	150 mm
Plage de mesure	0 - 500 mm
Graduation vernier mm/pouces	oui
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500