

Garant UNI LINE

**Jeu de 4 roues pour UNI Line, Type: 1****Données de commande**

N° commande	955459 1
GTIN	4062406584702
Classe d'article	9GC

**Description****Exécution:**

Roues de Ø 125 mm. Idéales également pour les sols irréguliers. Pare-fils empêchant le blocage des roues. Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes de haute qualité. Avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale et bruits de roulement réduits. Charge admissible par roue: 200 kg. Charge admissible maximale en cas d'utilisation de 4 roues: 600 kg.

**Livraison:**

2 roulettes directrices et 2 roulettes directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Avec matériel de fixation.

**Coloris:**

Galvanisé, non configurable.

Hauteur: 150 mm

Hauteur: 150 mm

Ø roue: 125 mm

Charge admissible par pièce: 200 kg

**Description technique**

Charge admissible par pièce	200 kg
Hauteur	150 mm
Hauteur	150 mm

Ø roue	125 mm
Type de produit	Roue