


Garant UNILINE**UNI Wall à roulettes, Type: M****Données de commande**

N° commande	955451 M
GTIN	4062406584719
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

Colonne à double paroi très robuste en tôle d'acier, panneaux perforés utilisables des deux côtés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés. Avec 4 roulettes directrices, Ø 125 mm, 2 avec blocage.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

Remarque(s):

Module d'identification, voir code art. 955453. Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour modules d'identification, voir code art. 955474.

Description technique

Largeur	600 mm
Hauteur	2067 mm
Série	Wall
Ø roue	125 mm

Largeur utile	600 mm
Profondeur	750 mm
Charge admissible	75 kg
Poids	69 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Présentoir pour panneaux perforés

Accessoires

Jeu de 4 roues pour UNI Line Type 1	955459 1
UNI Wallfixe Type M	955450 M