


Garant UNILINE

UNI Tower mobile forme en H, Type: L**Données de commande**

N° commande	955463 L
GTIN	4062406584757
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d'informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications, par ex. par exemple pour la mise en œuvre de la méthode des 5S ou la mise à disposition de matériel de premiers secours, d'équipements de nettoyage, d'outils, d'informations, etc.

Tous les côtés, intérieurs et extérieurs, sont pourvus de panneaux perforés $\square 9 \times 9$ mm au pas de 37 mm pour la fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Rapidement repérable sur le site de production, grâce aux modules de signalisation de différentes couleurs, en option. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr. Avec 4 roulettes directrices, $\varnothing 125$ mm, 2 avec blocage.

Forme en H: 2 parois latérales avec panneau transversal central. Les tablettes et les portes peuvent être montées à l'avant et à l'arrière. Montage de tiroirs impossible.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

Remarque(s):

Accessoires, tels que modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474 – 955499.

Description technique

Largeur utile	690 mm
Profondeur utile	2 × 255 mm
Profondeur	750 mm
Série	Tower
Ø roue	125 mm
Charge admissible	150 kg
Poids	96 kg
Largeur	750 mm
Hauteur	2070 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Réglage en hauteur au pas	37
Type de produit	Tour à panneau perforé

Accessoires

Jeu de 4 roues pour UNI Line Type 1	955459 1
UNI Towerfixe forme en H Type L	955461 L