

Garant GRIDLINE

Armoire verticale, largeur 30G, 2 tiroirs en porte-à-faux 6G, 1 tiroir en porte-à-faux 12G, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	943115 1000
GTIN	4062406586195
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Les armoires verticales en 30x28G sont équipées de **tiroirs en porte-à-faux**, qui sont munis d'une **sécurité d'extraction individuelle**, afin de ne pouvoir ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Le châssis des tiroirs est doté d'un panneau perforé de \square 9x9 mm au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, bacs-tablettes et panneaux perforés. Les armoires verticales sont prévues pour une fixation au sol ou murale et **doivent impérativement être ancrées pour éviter tout basculement**.

Verrouillage par serrure à cylindre. Tous les tiroirs sont fermés ensemble.

Largeur utile tiroir vertical 6G tiroir 150 mm; largeur utile tiroir vertical 12G tiroir 300 mm.

Charge admissible tiroir 6G: 175 kg; charge admissible tiroir 12G: 350 kg.

Accessoire(s):

Les tiroirs verticaux peuvent être équipés des éléments suivants:

tablette 943160, panneau perforé 943166, tablettes inclinées 943162 et 943163, rails Multifix 943170.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façade des tiroirs verticaux anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Largeur en G	30
Largeur	750 mm
Hauteur	1000 mm
Profondeur	700 mm
Profondeur en G	28
Hauteur utile rallonge verticale	691 mm
Exécution rallonge verticale	en porte-à-faux
Poids	107 kg
ComfortClose	non
Prof. utile rallonge verticale	600 mm
Nombre de rallonges	3
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	37 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires verticales