

Garant UNILINE

UNI Tower mobile forme en U, Type: M**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 955465 M |
| GTIN | 4062406586218 |
| Classe d'article | 9GC |

Description**Exécution:**

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d'informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix.

Tous les côtés, intérieurs et extérieurs sont pourvus de panneaux perforés \square 9x9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Forme en U: 2 parois latérales avec paroi arrière. Possibilité de monter des tiroirs et une porte.

Livraison:

UNI Tower 955462 réf. M; 2 tablettes 955481 réf. M; module 955475 réf. GREY; poignée 955496 réf. 1.

Avec 4 roulettes directrices, \varnothing 125 mm, 2 avec blocage.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

Remarque(s):

Autres accessoires, tels que pictogrammes, tablettes, tiroirs et portes, voir 955474 – 955499.

Description technique

| | |
|--|------------------------|
| Charge admissible | 150 kg |
| Hauteur | 2290 mm |
| Largeur utile | 540 mm |
| Poids | 105 kg |
| Ø roue | 125 mm |
| Largeur | 720 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Profondeur utile | 510 mm |
| Série | Tower |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 |
| Réglage en hauteur au pas | 37 |
| Type de produit | Tour à panneau perforé |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Poignée UNI Line Type 1 | 955496 1 |
| UNI Towermobile forme en U Type M | 955462 M |
| Module pourUNI Tower M Type GREY | 955475 GREY |
| Jeu de 4 roues pour UNI Line Type 1 | 955459 1 |
| UNI Towerfixe forme en U Type M | 955460 M |