

**Porte-outils à vis, droite, Type: 3****Données de commande**

N° commande	269991 3
GTIN	4960664603220
Classe d'article	250

**Description**

Porte-outils à vis 3 Code ISO porte-outils: SDJCR1010JX-11FF

Plaquette adaptée: DC..11T3..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 10 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 20 mm

Longueur totale L: 120 mm

**Description technique**

Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	120 mm
Série	QuickTurn
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Taille de queue	10 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	10 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR1010JX-11FF
Plaquette adaptée	DC..11T3..
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur



Type de produit

Porte-outils à vis

---

**Accessoires**

Vis BH6X25 Type 1

269993 1

Ressort SP-6 Type 1

269994 1

Pinces Type 1

269992 1

Vis de serrage

229715