

Garant

**Jeu de fraises rotatives 5 pièces, GARANT Master UNI – moyen, Carbure,
Nombre de fraises rotatives: 5**

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 541405 5 |
| GTIN | 4062406587062 |
| Classe d'article | 51D |

Description**Exécution:**

Jeu de fraises rotatives en carbure Multi Cut avec modèles courants.

La nouvelle géométrie innovante des dents offre une **grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité**. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée lors de l'ébauche et de la finition.

- **Enlèvement de matière élevé.**
- **Fonctionnement silencieux.**
- **Réduction de la charge thermique, augmentation de la durée de vie, meilleure évacuation des copeaux.**
- **Utilisation universelle dans l'acier, l'INOX et l'aluminium.**

Ø tige 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540220 réf. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.

Description technique

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Série | GARANT Master Uni |
| Type d'outils | Carbure |
| Ø queue | 6 mm |
| Nombre de fraises rotatives | 5 |
| Type de produit | Fraises rotatives |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type D0807 | 540220 D0807 |
| Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type C0616 | 540220 C0616 |
| Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type M1020 | 540220 M1020 |
| Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type G0618 | 540220 G0618 |
| Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type A0616 | 540220 A0616 |