

Garant

**Jeu de fraises rotatives 8 pièces, GARANT Master UNI – moyen, Carbure,
Nombre de fraises rotatives: 8**

**Données de commande**

N° commande	541410 8
GTIN	4062406587086
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Jeu de fraises rotatives en carbure Multi Cut avec modèles courants.

La nouvelle géométrie innovante des dents offre une **grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité**. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée lors de l'ébauche et de la finition.

- **Enlèvement de matière élevé.**
- **Fonctionnement silencieux.**
- **Réduction de la charge thermique, augmentation de la durée de vie, meilleure évacuation des copeaux.**
- **Utilisation universelle dans l'acier, l'INOX et l'aluminium.**

Ø tige 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540220 réf. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.

Description technique

Série	GARANT Master Uni
Type d'outils	Carbure
Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	8
Type de produit	Fraises rotatives

Accessoires

Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type G0618	540220 G0618
Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type D0605	540220 D0605
Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type M1020	540220 M1020
Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type D1009	540220 D1009
Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type A1020	540220 A1020
Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type C1020	540220 C1020
Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type C0616	540220 C0616
Fraises rotativesGARANT Master Uni – moyen Type A0616	540220 A0616