

Garant**Jeu de fraises rotatives 8 pièces, GARANT Master UNI – moyen, Carbure TiAlN, Nombre de fraises rotatives: 8****Données de commande**

N° commande	541411 8
GTIN	4062406587093
Classe d'article	51D

Description**Exécution:****Jeu de fraises rotatives en carbure Multi Cut avec modèles courants.**

La nouvelle géométrie innovante des dents offre une **grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité**. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée lors de l'ébauche et de la finition.

· Utilisation universelle.

Ø queue 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues.

Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty).

- **Durée de vie plus élevée.**
- **Apport de chaleur moindre.**
- **Meilleure évacuation des copeaux.**

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540222 réf. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.

Description technique

Série	GARANT Master Uni
Type d'outils	Carbure TiAlN
Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	8
Type de produit	Fraises rotatives

Accessoires

Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen Type A1020	540222 A1020
Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen Type D1009	540222 D1009
Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen Type C1020	540222 C1020
Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen Type M1020	540222 M1020
Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen Type D0605	540222 D0605
Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen Type G0618	540222 G0618
Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen Type A0616	540222 A0616
	540222 C0616

Fraise rotative revêtue GARANT Master Uni – moyen Type
C0616
