



Tampon fileté N'ENTRE PAS pour MultiCheck Digital, Filetage: M2



Données de commande

N° commande	486516 M2
GTIN	4046122621170
Classe d'article	48B

Description

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 2-10, tampon de mesure 486512 réf. 2-10 et gaine de protection 486515 réf., M2 jusqu'à M10.

Description technique

Norme	DIN 13
Pas de filetage	0,45 mm
Filetage	M2
Type de filetage	M
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Tampons filetés n'entre pas

Services

Etalonnage Tampons filetés ENTRE ou N'ENTRE PAS Ø maximal 60 mm	028500 60
---	-----------

Étalonnage DAkkSTampon lisse fileté ENTRE ou N'ENTRE
PAS Ø maximal 90 mm

028540 90