



Tampon fileté N'ENTRE PAS pour MultiCheck Digital, Filetage: M12



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 486516 M12 |
| GTIN | 4046122621118 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 12-20, tampon de mesure 486512 réf. 12-20 et gaine de protection 486515 réf., M12 jusqu'à M20.

Description technique

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Pas de filetage | 1,75 mm |
| Type de filetage | M |
| Filetage | M12 |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Norme | DIN 13 |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Etalonnage | Prix sur demande |
| Type de produit | Tampons filetés n'entre pas |

Services

| | |
|---|-----------|
| Etalonnage Tampons filetés ENTRE ou N'ENTRE PAS Ø maximal 60 mm | 028500 60 |
|---|-----------|

Étalonnage DAkkSTampon lisse fileté ENTRE ou N'ENTRE
PAS Ø maximal 90 mm

028540 90