

**Garant****Pointe de contact conique Ø 1,0 mm, Type: 2/60****Données de commande**

N° commande	499275 2/60
GTIN	4062406587130
Classe d'article	41M

**Description****Exécution:**

Pointes de contact en carbure avec insert diamant (de série: réf. 2/60)

Pointe de contact pour mesure de la rugosité pour l'appareil de mesure de contours CM1.

**Adapté(s) pour :**

Support de pointe de contact 499260 réf. 1.

**Accessoire(s):**

Balance de poche 479446 réf. 150 pour mesurer les pointes de contact.

Rayon de la pointe de contact: 2 µm

Angle pointe de contact: 60 degré

Longueur: 3 mm

**Description technique**

Rayon de la pointe de contact	2 µm
Longueur	3 mm
Angle pointe de contact	60 degré
Type de produit	Palpeur

