



Jeu de fraises limes rotatives 5 pièces, Z4 – fine, denture croisée, Carbure TiAlN, Nombre de fraises rotatives: 5



Données de commande

N° commande	541470 5
GTIN	4027497473762
Classe d'article	56L

Description

Exécution:

Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes.

Ø tige 6 mm.

Les fraises rotatives LUKAS sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540560 réf. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Description technique

Série	Denture Z4
-------	------------

Type d'outils	Carbure TiAlN
Revêtement	TiAlN
Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	5
Type de produit	Fraises rotatives

Accessoires

Fraise rotative revêtue Z4 – fine, denture croisée Type C1020	540560 C1020
Fraise rotative revêtue Z4 – fine, denture croisée Type M1020	540560 M1020
Fraise rotative revêtue Z4 – fine, denture croisée Type A1020	540560 A1020
Fraise rotative revêtue Z4 – fine, denture croisée Type F1020	540560 F1020
Fraise rotative revêtue Z4 – fine, denture croisée Type D1009	540560 D1009