

HOLEX**Jeu de fraises limes rotatives 10 pièces, Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Nombre de fraises rotatives: 10****Données de commande**

N° commande	541510 10
GTIN	4062406659714
Classe d'article	52D

Description**Exécution:**

Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes.

Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540750 réf. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Description technique

Série	Denture Z7
Type d'outils	Carbure
Ø queue	6 mm

Nombre de fraises rotatives	10
Type de produit	Fraises rotatives

Accessoires

Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type C1225	540750 C1225
Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type AS1225	540750 AS1225
Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type M1020	540750 M1020
Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type G1630	540750 G1630
Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type C0616	540750 C0616
Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type D1009	540750 D1009
Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type AS1020	540750 AS1020
Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type F1225	540750 F1225
Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type AS0616	540750 AS0616
Fraise rotativeZ7 – moyenne, denture croisée Type G0618	540750 G0618
Coffret en plastique viderouge	541565