



Jeu de fraises limes rotatives 10 pièces, Z3 – moyenne, avec brise-copeaux, HSS, Nombre de fraises rotatives: 10



Données de commande

N° commande	541550 10
GTIN	4062406659721
Classe d'article	52D

Description

Exécution:

Assortiment de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes.

Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 540800 réf. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

Description technique

Série	Denture Z3
Type d'outils	HSS
Ø queue	6 mm

Nombre de fraises rotatives	10
Type de produit	Fraises rotatives

Accessoires

Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type M1225	540800 M1225
Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type C1225	540800 C1225
Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type C0616	540800 C0616
Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type G1225	540800 G1225
Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type G0618	540800 G0618
Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type AS1225	540800 AS1225
Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type AS0616	540800 AS0616
Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type G1630	540800 G1630
Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type D1210	540800 D1210
Fraise rotativeZ3 – moyenne, avec brise-copeaux Type AS1020	540800 AS1020
Coffret en plastique viderouge	541565