

Garant GRIDLINE

**Armoires pour produits de nettoyage Largeur 30G avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur mm / Type: 2000-2****Données de commande**

N° commande	987030 2000-2
GTIN	4062406588519
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire universelle pour le rangement de produits d'entretien, d'appareils de nettoyage et de vêtements. Logement de tablettes galvanisées possible au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec **serrure à cylindre**. Socle de nivellement avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Charge admissible de la tablette: 25 kg. Perforations de 9×9 mm au pas de 37 mm dans le caisson de compartimentage destinées à **accueillir des crochets et supports Easyfix** (groupe 95).

**Livraison:**

Compartimentage continu pratique avec 4 tablettes largeur 13G. Tablette supplémentaire largeur 13G avec porte-manteau (avec 3 crochets).

**Livraison:**

Porte-manteau 940610: 1

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 7016, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Les armoires à produits d'entretien sont compatibles avec toutes les armoires GridLine de profondeur 20G et peuvent être librement combinées à celles-ci. Autres accessoires, tels que tablettes et tiroirs, voir groupe 94.

## Description technique

Profondeur en G	20
Hauteur	2000 mm
Profondeur	500 mm
Largeur en G	30
Hauteur utile	1840 mm
Poids	104 kg
Largeur	750 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	25 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9x9 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires pour produits de nettoyage

## Accessoires

Porte-manteaux pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940610 30
---	-----------