

Garant GRIDLINE

Armoires pour produits de nettoyage Largeur 40G avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur mm / Type: 2000-5**Données de commande**

N° commande	987031 2000-5
GTIN	4062406588540
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire universelle pour le rangement de produits d'entretien, d'appareils de nettoyage et de vêtements. Logement de tablettes galvanisées possible au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec **serre à cylindre**. Socle de nivellement avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Charge admissible de la tablette: 25 kg. Perforations de 9×9 mm au pas de 37 mm dans le caisson de compartimentage destinées à **accueillir des crochets et supports Easyfix** (groupe 95).

Livraison:

Compartimentage pratique avec 3 tablettes largeur 20G. Panneau perforé extensible. Panneau perforé supplémentaire à l'intérieur de l'armoire. Avec crochets et supports Easyfix.

Livraison:

Crochet Easyfix 955505 réf. 50: 5

Crochet Easyfix 955605 réf. 60: 2

Support Easyfix 9554665 réf. 18–26: 2

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Les armoires à produits d'entretien sont compatibles avec toutes les armoires GridLine de profondeur 20G et peuvent être librement combinées à celles-ci. Autres accessoires, tels que tablettes et tiroirs, voir groupe 94.

Description technique

Hauteur	2000 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	40
Profondeur	500 mm
Poids	111 kg
Hauteur utile	1840 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	25 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires pour produits de nettoyage

Accessoires

Porte-outils flexible Easyfix Ø pince 18-26 mm	955665 18-26
Support pour tubes Easyfix Ø int. 60 mm	955605 60
Porte-outils 45° Easyfix Profondeur utile 50 mm	955505 50