


Garant UNILINE

UNI Tower en forme de H asymétrique fixe, Type: L**Données de commande**

N° commande	987104 L
GTIN	4062406587888
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d'informations.

L'UNI Tower en forme de H asymétrique peut être **garnie des deux côtés**. 2 poubelles à matières recyclables 987110 réf. 45 peuvent être installées dans le compartiment plus profond. Le petit compartiment convient au stockage de produits et d'appareils de nettoyage.

Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés \square 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Le module de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

Remarque(s):

Autres accessoires, tels que pictogrammes, tablettes, tiroirs et portes, voir codes art. 955474 – 955499.

Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Hauteur: 1920 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 750 mm
Largeur utile: 690 mm
Hauteur utile: 180/ 330 mm
Poids: 92 kg

Description technique

Largeur	750 mm
Hauteur utile	180/ 330 mm
Hauteur	1920 mm
Série	Tower
Poids	92 kg
Largeur utile	690 mm
Profondeur	750 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Stations de nettoyage