


Garant ONLINE**CLEANING Tower forme en H à roulettes, Type: L****Données de commande**

N° commande	987103 L
GTIN	4062406588922
Classe d'article	9GC

**Description****Exécution:**

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct aux équipements de nettoyage. La CLEANING Tower en forme de H asymétrique peut être garnie **des deux côtés**. Jusqu'à 4 poubelles à matières recyclables 987125 réf. 25 peuvent être installées dans le compartiment plus profond. Le petit compartiment convient au stockage de produits et d'appareils de nettoyage.

Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés  $\square$  9x9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Le module de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option réf.L permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.

**Livraison:**

CLEANING Tower forme en H asymétrique; module 955476 réf. L; 2 x poignées 955496 réf. 1. Avec 4 roulettes directrices,  $\varnothing$  125 mm, 2 avec blocage.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre**, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

**Description technique**

Profondeur utile	180/ 330 mm
Hauteur	2290 mm
Charge admissible	150 kg
Série	CLEANING Tower UNI Line
Largeur	750 mm
Largeur utile	690 mm
Ø roue	125 mm
Poids	96 kg
Profondeur	750 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Stations de nettoyage

## Accessoires

Module pourUNI Tower L Type GREY	955476 GREY
Jeu de 4 roues pour UNI Line Type 1	955459 1
CLEANING Tower forme en Hfixe Type L	987102 L
Poignée UNI Line Type 1	955496 1
Pictogramme UNI Line Type CLEANING	955474 CLEANING