



## Jeu de limes avec manche bimatière, 6 pièces, dans une trousse Métal/bois, taille 2, Longueur sans queue: 250mm



### Données de commande

N° commande	517417 250
GTIN	4009215192285
Classe d'article	56B

### Description

#### Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

Pour protéger les limes, les jeux sont rangés de manière ordonnée dans une **pochette enroulable robuste en nylon**.

Les limes protégées d'une mousse ne peuvent pas s'encrasser et la taille ne peut pas s'endommager; cela garantit des performances élevées constantes, des surfaces planes et une durée de vie prolongée.

**Taille 2** = demi-douce.

Avec manches bimatières ergonomiques en plastique.

#### Utilisation:

**Limes de qualité** pour une utilisation en atelier, alliant longévité et performances de limage élevées.

#### Livraison:

**Jeu de 6 limes** contenant une **râpe plate, mi-ronde et ronde pour le bois** et une **lime plate, mi-ronde et ronde pour le métal**.

### Description technique

Attribut des noms de produit	taille 2
Taille	2
Norme	DIN 7261
Nombre de limes individuelles	6
Type de produit	Limes d'atelier

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	Adapté		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	Adapté		
Acier < 55 HRC	Adapté		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	Adapté		
CuZn	Adapté		
Plastique, PRFV	Adapté		
Bois	Adapté		

## Accessoires

Lime ronde Longueur sans queue 250 mm	514200 250
Lime mi-ronde Longueur sans queue 250 mm	513200 250
Râpe à bois, ronde Longueur sans queue 250 mm	519370 250
Râpe à bois, plate Longueur sans queue 250 mm	519300 250
Lime plate Longueur sans queue 250 mm	510200 250
Râpe à bois, mi-ronde Longueur sans queue 250 mm	519330 250