

**TRICOFLEX****Tuyau souple transparent, PVC, Longueur 50 m, Ø int. tuyau: 13mm****Données de commande**

N° commande	080042 13
GTIN	3506110938211
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de -15 °C à 60 °C.

Tuyau TCN-AL, souple, résistant à la pression et durable. Grande résistance chimique. Pression de service 15 bars. Avec agrément pour les denrées alimentaires (VO/2011 – catégorie A/B/C).

**Description technique**

Matière	Tuyau triple couche en PVC renforcé de fibres polyester
Couleur	transparent
Ø ext. tuyau	20 mm
Longueur tuyau	50 m
Ø int. tuyau	13 mm
Pression de service max.	15 bar
Agrément pour denrées alimentaires (VO/2011)	oui
Plage de températures	-15 - 60 °C

Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau