


Garant**Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	203211 8
GTIN	4045197597410
Classe d'article	11X

Description**Exécution:****GARANT Diabolo:**

Géométrie spéciale, revêtement et carbure spécial pour l'usinage dur.
Cotes similaires à DIN 6527.

Utilisation:

Pour le contournage en finition. (Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Description technique

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 65 HRC	0,02 mm
Nombre de dents Z	6
Ø dents D_c	8 mm
Ø queue D_s	8 mm
Longueur totale L	63 mm
Longueur de coupe L_c	19 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	50 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré

Série	Diabolo
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	H
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 50 HRC	adaptée	170 m/min	H
Acier < 55 HRC	adaptée	170 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	145 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	100 m/min	H
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------