



Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite, HBF20, Pas: 2mm



Données de commande

N° commande	271972 2
GTIN	4062406592981
Classe d'article	22B

Description

Exécution:

Entièrement fritté.

Description technique

Pas de filetage	2 mm
Nuance	HBF20
Classe de tolérance	DIN 13 6H
Type de filetage	MF
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Epaisseur	3,68 mm
Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	220 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	150 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	85 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	130 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		