



Plaquette à profil complet 55° extérieur, droite, HBF20, Nombre de Filets/pouce: 14



Données de commande

N° commande	271978 14
GTIN	4062406593032
Classe d'article	22B

Description

Exécution:

Entièrement fritté.

Description technique

Pas de filetage	14 mm
Type d'outils	Carbure
Nuance	HBF20
Type de filetage	G-LH
Type de filetage	G
Type de filetage	BSP
Angle de flanc	55 degré
Epaisseur	3,68 mm
Format plaquette L	16 mm

Type de produit

Données utilisateur

Type de produit	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	220 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	150 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	85 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	130 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		