

Garant**Fraise à queue cylindrique, non revêtu, Ø k10 DC: 18mm****Données de commande**

N° commande	191620 18
GTIN	4045197104052
Classe d'article	11W

Description**Exécution:**

Fraises multi-dents. Sans coupe au centre.

Avantage(s):

Particulièrement adaptées aux travaux dans des endroits profonds ou difficilement accessibles ou au fraisage de larges épaulements en une passe.

Description technique

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Nombre de dents Z	5
Ø dents D_c	18 mm
Ø queue D_s	16 mm
Longueur totale L	160 mm
Longueur de coupe L_c	100 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	k10
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8

Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	83 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	23 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	23 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	23 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		