

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 900mm****Données de commande**

N° commande	942701 900
GTIN	4062406595494
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 30×28G. Tiroirs correspondants: 26×24G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

**Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Largeur	750 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui

Hauteur	900 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Largeur en G	30
Profondeur	700 mm
Positionnement de la poignée	haut
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
ComfortClose	non
Hauteur utile	745 mm
Profondeur en G	28
Poids	59 kg
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------