

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante avec regard, Hauteur: 800mm****Données de commande**

N° commande	942703 800
GTIN	4062406595500
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 30×28G. Tiroirs correspondants: 26×24G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

**Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur	700 mm
Hauteur utile	645 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	28
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur	800 mm
Largeur	750 mm
Largeur en G	30
ComfortClose	non
Poids	56 kg
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	pour garnissage libre
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------